

G 7601 SCi AutoDos Beépíthető mosogatógép automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Energia-, és költségmegtakarítás – fenntarthatóság az A-10% címkével
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Különösen alacsony zajszint: csak 41 dB(a) dB (A)
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak



EAN: 4002516937593 / Cikkszám: 12906870 / Régi cikkszám21760157OE1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus hangerőszabályozás, akusztikus, Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,48
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	49
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,31
Az ECO program időtartama (perc)	270
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•

G 7601 SCi AutoDos
Beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516937593 / Cikkszám: 12906870 / Régi cikkszám: 21760157OE1

Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	49,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0

G 7601 SCi AutoDos

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516937593 / Cikkszám: 12906870 / Régi cikkszám21760157OE1

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
--	-----

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	17,0
--	------

Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk	•
---------------	---

Kupon 6 db PowerDisk-hez	•
--------------------------	---

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
magyar, polski, română,
slovenčina, srpski, čeština

G 7601 SCi AutoDos

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)