

KM 8462 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex főzőfelület



- 4 főzőzónák, beleértve 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelületet
- Precíz beállítás a SingleSlide központi szabályozóval, hálózatba kapcsolással
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően
- 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez

EAN: 4002516950943 / Cikkszám: 12911380 / Régi cikkszám26184621D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8462 FL
Gyártó cikkszám	12911380
EAN number	4002516950943
Marketingosztály	Gold
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	2
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 100-160
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. Booster teljesítmény (W)	2200
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 190
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintőgombos kezelés	SingleSlide
Kijelző színe	sárga

KM 8462 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex főzőfelület



EAN: 4002516950943 / Cikkszám: 12911380 / Régi cikkszám26184621D

Állandó edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memóriafunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 620 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	620 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	620
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	600/624 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560 mm - 600 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490 mm - 500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	10
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524

KM 8462 FL
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
620 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex főzőfelület




EAN: 4002516950943 / Cikkszám: 12911380 / Régi cikkszám26184621D

Teljes teljesítményigény (kW)	7,36
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8462 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex főzőfelület



KM8462FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8462FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)