

KM 8565 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

626 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready



- 4 főzőzóna 2 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- Precíz beállítás a négy MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően
- 626 mm-es szélesség nemesacél kerettel a ráültethető kivitelhez

EAN: 4002516951704 / Cikkszám: 12911430 / Régi cikkszám 26185650D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8565 FR
Gyártó cikkszám	12911430
EAN number	4002516951704
Marketingosztály	Gold
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Nemesacél keretek	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	4
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintógombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	sárga
Intelligens edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memória funkció	•
Stopper	•

KM 8565 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

626 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready




EAN: 4002516951704 / Cikkszám: 12911430 / Régi cikkszám26185650D

Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	52 x 626 x 526
Méretek (mm) (sz x mé)	626 x 52 x 526
Méretek (mm) (szélesség)	626
Méretek (mm) (magasság)	52
Méretek (mm) (mélység)	526
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	600 mm x 500 mm
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	45
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	600 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Súly (kg)	11
Teljes teljesítményigény (kW)	7,36
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen

KM 8565 FR

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

626 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready



KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing