

KM 8484 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

806 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex XL főzőfelület



- 5 főzőzóna egy nagy teljesítményű PowerFlex XL főzőfelülettel
- Precíz beállítás a SingleSlide központi szabályozóval, hálózatra kapcsolással
- A lehető legrövidebb felmelegítési idő a Booster fokozatnak köszönhetően
- 806 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez

EAN: 4002516951711 / Cikkszám: 12911460 / Régi cikkszám: 26184841D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8484 FL
Gyártó cikkszám	12911460
EAN number	4002516951711
Marketingosztály	Gold
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	5
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	5
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	2
Típus	PowerFlex XL-főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 100-160
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. Booster teljesítmény (W)	2200
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 190
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 140-220
Max. teljesítmény (W)	2300
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
4. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Méretek (mm)	230x460
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360

KM 8484 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

806 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex XL főzőfelület



EAN: 4002516951711 / Cikkszám: 12911460 / Régi cikkszám26184841D

Kezelési kényelem

Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintógombos kezelés	SingleSlide
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•

Hatékonyág és fenntarthatóság

Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10

Ápolási kényelem

Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
---------------------------------	---

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•

Műszaki adatok

Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	800
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	750 mm - 780 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490 mm - 500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780

KM 8484 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

806 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex XL főzőfelület




EAN: 4002516951711 / Cikkszám: 12911460 / Régi cikkszám26184841D

Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	13
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,36
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8484 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

806 mm | Különálló főzőzónák és PowerFlex XL főzőfelület



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)