


KM 8585 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm | PowerFlex főzőfelület | M Sense ready



- 6 főzőzóna 3 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- Precíz beállítás a hat MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően
- 800 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez


EAN: 4002516951186 / Cikkszám: 12911480 / Régi cikkszám26185851D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8585 FL
Gyártó cikkszám	12911480
EAN number	4002516951186
Marketingosztály	Gold
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	6
Főzőfelületek száma	3
Főzőedények maximális száma	6
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	6
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintőgombos kezelés	MultiSlide

KM 8585 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm | PowerFlex főzőfelület | M Sense ready




EAN: 4002516951186 / Cikkszám: 12911480 / Régi cikkszám26185851D

Kijelző színe	sárga
Intelligens edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memórafunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	800
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	780 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	15
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804



KM 8585 FL
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
800 mm | PowerFlex főzőfelület | M Sense ready




EAN: 4002516951186 / Cikkszám: 12911480 / Régi cikkszám26185851D

Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,04
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8585 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm | PowerFlex főzőfelület | M Sense ready



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)