


KM 8595 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready



- 6 főzőzóna 3 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- Precíz beállítás a hat MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően
- 936 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez

EAN: 4002516951919 / Cikkszám: 12911500 / Régi cikkszám 26185951D

Általános információk

Modellazonosító	KM 8595 FL
Gyártó cikkszám	12911500
EAN number	4002516951919
Marketingosztály	Gold

Fűtési mód

Fűtési mód	Indukció
------------	----------

Kialakítás

Tűzhelytől független	•
----------------------	---

Design

Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•

Főzőzóna-felszereltség

Főzőzónák száma	6
Főzőfelületek száma	3
Főzőedények maximális száma	6

PowerFlex főzőzónák

Darabszám	6
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650

1. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	balra
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360

2. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	középen
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360

3. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. Booster teljesítmény (W)	3650


Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintőgombos kezelés	MultiSlide

KM 8595 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready




EAN: 4002516951919 / Cikkszám: 12911500 / Régi cikkszám26185951D

Kijelző színe	sárga
Intelligens edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 936 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	936 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	936
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	916 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	916 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	916
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	16
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	940



KM 8595 FL
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
936 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready




EAN: 4002516951919 / Cikkszám: 12911500 / Régi cikkszám26185951D

Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,04
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8595 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)