


KM 8565 FL MattFinish

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready | MattFinish



- Ellenálló matt felület a kifinomult stílusú konyháért – MattFinish
- 4 főzőzóna 2 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- Precíz beállítás a négy MultiSlide tolérszabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően

EAN: 4002516951728 / Cikkszám: 12911530 / Régi cikkszám26185652D

Általános információk

Modellazonosító	KM 8565 FL MattFinish
Gyártó cikkszám	12911530
EAN number	4002516951728
Marketingosztály	Gold

Fűtési mód

Fűtési mód	Indukció
------------	----------

Kialakítás

Tűzhelytől független	•
----------------------	---

Design

Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Matt fekete
Karcálló felület	MattFinish
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•

Főzőzóna-felszereltség

Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4

PowerFlex főzőzónák

Darabszám	4
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 120 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3650

1. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	Bal
Típus	PowerFlex híd
Méret (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360

2. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex híd
Méret (mm)	230x390
Max. teljesítmény (W)	4200
Max. Booster teljesítmény (W)	7360


Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintógombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	Sárga
Intelligens edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memóriefunkció	•

KM 8565 FL MattFinish

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951728 / Cikkszám: 12911530 / Régi cikkszám26185652D

Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
Smart Home integráció	•
NFC-párosítás	•
RemoteUpdate	•
Hatékonyág	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 620 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	620 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	620
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	600 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	600/624 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	600 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	10
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624



KM 8565 FL MattFinish
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
620 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516951728 / Cikkszám: 12911530 / Régi cikkszám26185652D

Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,36
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8565 FL MattFinish

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | PowerFlex főzőfelületek | M Sense ready | MattFinish



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)