

KM 8685 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm | Teljes felület | M Sense ready



- Teljes felületű indukció akár hat főzőedény számára
- Precíz beállítás a hat MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően
- 800 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez

EAN: 4002516951759 / Cikkszám: 12911650 / Régi cikkszám: 26186851D

Általános információk

Modellazonosító	KM 8685 FL
Gyártó cikkszám	12911650
EAN number	4002516951759
Marketingosztály	Platinum

Fűtési mód

Fűtési mód	Indukció
------------	----------

Kialakítás

Tűzhelytől független	•
----------------------	---

Design

Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•

Főzőzóna-felszereltség

Főzőzónák száma	1
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	6

1. főzőzóna/főzőfelület

Pozíció	szabadon választható
Típus	Teljes felület
Méret (mm)	740x380
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. Booster teljesítmény (W)	3650

Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintógombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•
Profi mód	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memória funkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•

Hatékonyaság és fenntarthatóság

Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0

KM 8685 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

800 mm | Teljes felület | M Sense ready



EAN: 4002516951759 / Cikkszám: 12911650 / Régi cikkszám: 26186851D

Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	800 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	800
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	780 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	780/804 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	19
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen

KM 8685 FL
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
800 mm | Teljes felület | M Sense ready

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing includes a top view of the outer frame and a side view of the inner frame. Dimensions and tolerances are as follows:

- Top view dimensions: 800 (width), 520 (height), 804⁺¹ (inner width), 780⁺¹ (inner height), 524⁺¹ (inner width), 500⁺¹ (inner height).
- Side view dimensions: 4 (thickness), 50 (height), 10 (height), 17 (height), 30 (height), 496 (width), 247 (width), 427 (width), 18 (width), 743 (width), 89 (width), 16 (height).
- Other dimensions: $\leq R4$ (radius), ≥ 50 (height), ≥ 10 (height), 12 (width), 12 (width), 4 (width), 12 (width), 4 (width).
- Assembly details: Two circular components (1) are shown being inserted into the frame. A curved arrow indicates the direction of assembly.

KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)