

KM 8695 FL MattFinish

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | Teljes felület | M Sense ready | MattFinish



- Ellenálló matt felület a kifinomult stílusú konyháért – MattFinish
- Teljes felületű indukció akár hat főzőedény számára
- Precíz beállítás a hat MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- 936 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően

EAN: 4002516951780 / Cikkszám: 12911690 / Régi cikkszám 26186952D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8695 FL MattFinish
Gyártó cikkszám	12911690
EAN number	4002516951780
Marketingosztály	Platinum
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Matt fekete
Karcálló felület	MattFinish
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	1
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	6
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	szabadon választható
Típus	Teljes felület
Méretek (mm)	870x380
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintógombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•
Profi mód	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memória funkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0

KM 8695 FL MattFinish
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
936 mm | Teljes felület | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516951780 / Cikkszám: 12911690 / Régi cikkszám26186952D

Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	51 x 936 x 520
Méretek (mm) (sz x mé)	936 x 51 x 520
Méretek (mm) (szélesség)	936
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	916 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	916 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	916
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	20
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	940
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8695 FL MattFinish

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | Teljes felület | M Sense ready | MattFinish



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)