

KM 8765 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Teljes felület | M Sense ready | DiamondFinish | Light line



- Teljes felületű indukció hangulatvilágítással akár négy főzőedényhez
- Precíz beállítás a négy MultiSlide tolérszabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- Segít az M Sense főzőedényekkel való sütésben és főzésben – M Sense ready
- Ellenállóra tervezve – DiamondFinish
- 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően

EAN: 4002516951766 / Cikkszám: 12911700 / Régi cikkszám26187651D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8765 FL Diamond
Gyártó cikkszám	12911700
EAN number	4002516951766
Marketingosztály	Diamond
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Grafitfekete
Karcsálló felület	DiamondFinish
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Light line	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	1
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	szabadon választható
Típus	Teljes felület
Méret (mm)	570x380
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintógombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•
Profi mód	•
Stop&Go funkció	•
Törlésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8

KM 8765 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Teljes felület | M Sense ready | DiamondFinish | Light line




EAN: 4002516951766 / Cikkszám: 12911700 / Régi cikkszám: 26187651D

Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	66 x 620 x 520
Méret (mm) (sz x mé)	620 x 66 x 520
Méret (mm) (szélesség)	620
Méret (mm) (magasság)	66
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	600 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	600/624 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	66
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	600 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	17
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 8765 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

620 mm | Teljes felület | M Sense ready | DiamondFinish | Light line



KM8765FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8765FL Diamond, flush (*Fußnote) (Installation drawing)