

KM 8895 FL Diamond&MSense

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | Teljes felület | M Sense főzőedény-kupon | DiamondFinish | Light line



- Semmi sem fut ki, semmi sem ég oda – M Sense főzőedények (kupon)
- Teljes felületű indukció hangulatvilágítással akár hat főzőedényhez
- Ellenállóra tervezve – DiamondFinish
- Precíz beállítás a hat MultiSlide tolószabályozóval, intelligens hálózatba kapcsolással együtt
- 936 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- A lehető legrövidebb felmelegítési idők a Booster fokozatnak köszönhetően

EAN: 4002516952039 / Cikkszám: 12911720 / Régi cikkszám 26188951D

Általános információk	
Modellazonosító	KM 8895 FL Diamond&MSense
Gyártó cikkszám	12911720
EAN number	4002516952039
Marketingosztály	Diamond
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Grafitfekete
Karcálló felület	DiamondFinish
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
Light line	•
Főzőzóna-felszereltség	
Főzőzónák száma	1
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	6
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	szabadon választható
Típus	Teljes felület
Méret (mm)	870x380
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
M Sense ready	•
Érintőgombos kezelés	MultiSlide
Kijelző színe	Fehér
Intelligens edényfelismerés	•
Profi mód	•
Stop&Go funkció	•
Törésvédelem	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Segédprogramok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8

KM 8895 FL Diamond&MSense

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | Teljes felület | M Sense főzőedény-kupon | DiamondFinish | Light line




EAN: 4002516952039 / Cikkszám: 12911720 / Régi cikkszám26188951D

Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	10
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	66 x 936 x 520
Méret (mm) (sz x mé)	936 x 66 x 520
Méret (mm) (szélesség)	936
Méret (mm) (magasság)	66
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) ráültethető kivitelnél	916 mm x 500 mm
Kivágási méretek (mm) (sz x mé) síkba építhető kivitelnél	916/940 x 500/524
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	66
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	916 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	916
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	26
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	940
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	1gen
Kupon az M Sense kezdőkészlethez	•


KM 8895 FL Diamond&MSense

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

936 mm | Teljes felület | M Sense főzőedény-kupon | DiamondFinish | Light line



KM8895FL Diamond&MSense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8895FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)