

G 7241 SCi

Beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



- 20 éves élettartamra tesztelve*
- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Kényelmes, nagyszerű eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás

* A G 5000 és G 7000 sorozatú mosogatógépek fejlesztési fázisában a Miele 5600 mosogatási ciklussal (= évi 280 mosogatási ciklus 20 év alatt), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev



EAN: 4002517020249 / Cikkszám: 13097720 / Régi cikkszám: 21724157OE1

Általános információk	
Modellazonosító	G 7241 SCi
Gyártó cikkszám	13097720
EAN number	4002517020249
Marketingosztály	Gold
Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel kivitele	Egyenes burkolat
Kezelési mód	Programválasztó gombok
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	Fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Működésjelző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,43
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	43
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,30
Az ECO program időtartama (perc)	388
Teljesítményfelvétel programkésleltetéssel (W)	0,30
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,30
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
EcoFeedback	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Vízlágyító rendszer	Egységes vízlágyító 70° dH-ra, Gazdaságos sófogyasztás, Brilliant GlassCare
Aktív kondenzációs szárítás	•

G 7241 SCi

Beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020249 / Cikkszám: 13097720 / Régi cikkszám21724157OE1

BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekzár	•
Higiéniai információk	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
A vízbevezető tömlő hossza m-ben	1,50

G 7241 S Ci

Beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020249 / Cikkszám: 13097720 / Régi cikkszám 21724157OE1

A vízelvezető tömlő hossza m-ben	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	18,0

Mellékelt tartozékok

Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron

•

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7241 SCi

Beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)