

G 7281 SCVi

Teljesen beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



- 20 éves élettartamra tesztelve*
- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Kényelmes, egyszerű eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás

* A G 5000 és G 7000 sorozatú mosogatógépek fejlesztési fázisában a Miele 5600 mosogatási ciklussal (= évi 280 mosogatási ciklus 20 év alatt), különböző programokban tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev



EAN: 4002517020256 / Cikkszám: 13097730 / Régi cikkszám21728162OE1

Általános információk

Modellazonosító	G 7281 SCVi
Gyártó cikkszám	13097730
EAN number	4002517020256
Marketingosztály	Gold

Kivitel

Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•

Design

Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	Teljesen integrált kezelőpanel
Kezelési mód	Programválasztó gombok
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	Fehér
MultiLingua	•

Kényelem

Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Működésjelző	optikai és akusztikai
Kijelző nyelvének kiválasztása	•

Hatékonyság

Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,43
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	43
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,30
Az ECO program időtartama (perc)	388
Teljesítményfelvétel programkésleltetéssel (W)	0,30
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,30
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
EcoFeedback	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•

Eredményminőség

Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•

G 7281 SCVi

Teljesen beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Cikkszám: 13097730 / Régi cikkszám21728162OE1

Vízlágyító rendszer

Egységes vízlágyító
70° dH-ra, Gazdaságos
sófogyasztás, Brilliant
GlassCare

Aktív kondenzációs szárítás

•

BrilliantGlassCare

•

Mosogatóprogramok

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatikus

•

ComfortWash 45 °C

•

Intenzív 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Kímélő

•

Extra halk 39 dB(A)

•

Gép tisztítása

•

Só kiöblítése

•

Mosogatási opciók

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Extra tiszta

•

Extra száraz

•

Kosárkialakítás

Evőeszközök elhelyezése

3D MultiFlex fiók

FlexCare pohártartó

2

FlexCare csészetartó

1

Kosárkialakítás

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass&Bottle

•

XL Assist

•

Biztonság

Waterproof-rendszer

•

Szűrőellenőrző kijelző

•

Higiéniai információk

•

Műszaki adatok

Fülkeszélesség, minimum (mm)

600

Fülkeszélesség, maximum (mm)

600

Fülkemagasság, minimum (mm)

805

Fülkemagasság, maximum (mm)

870

Fülkemélység (mm)

550

Készülék szélessége (mm)

598

Készülék magassága (mm)

805

Készülék mélysége (mm)

550

Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)

116,5

Nettó súly (kg)

48,0

Teljes teljesítményigény (kW)

2,00

Feszültség (V)

230

G 7281 SCVi

Teljesen beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Cikkszám: 13097730 / Régi cikkszám21728162OE1

Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
A vízbevezető tömlő hossza m-ben	1,50
A vízelvezető tömlő hossza m-ben	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	16,0

Mellékelt tartozékok

Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron

•

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7281 SCVi

Teljesen beépíthető mosogatógép

A -20%* | 43 dB | Evőeszközfiók | ExtraComfort kosarak | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)