

DGC 7250 CulinArt

Комби-пароварка

Для готовки на пару, выпечки и запекания с Wi-Fi и функцией TasteControl.



- Текстовый дисплей с сенсорным управлением – DirectSensor S
- Отличные результаты благодаря технологии MonoSteam
- Пышная выпечка и аппетитная корочка – Конвекция с паром
- Предотвращает переваривание блюд – TasteControl
- Лёгкий уход – покрытие PerfectClean
- -

EAN: 4002516610571 / Материальный номер: 12097520 /
Old Material Number: 22725022RU

Общая информация	
Номер модели	DGC 7250 CulinArt
Материальный номер производителя	12097520
Номер EAN	4002516610571
Маркетинговый класс	Gold
Тип конструкции и дизайн	
Цвет	Чёрный обсидиан
VitroLine	•
Тип и конструкция прибора	
Комби-пароварка	•
Удобные функции	
Функция TasteControl	•
Быстрый разогрев	•
Внешнее парообразование	•
Режимы работы	
Конвекция плюс	•
Верхний/нижний жар	•
Приготовление на пару	•
Конвекция с паром	•
Интенсивное выпекание	•
Автоматика жарения	•
Гриль с обдувом	•
Гриль	•
Режимы «Гриль»	•
Нижний жар	•
Размораживание	•
Автоматические программы	•
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Дисплей	Управление DirectSensor S
Технология SoftOpen	•
Система SoftClose	•
MultiLingua	•
Не зависящее от объёма продуктов приготовление	•
Индикация текущего времени	•
Таймер обратного отсчёта	•
Программируемый запуск приготовления	•
Программируемое завершение приготовления	•
Программируемая продолжительность приготовления пищи	•
Индикация фактической температуры	•
Индикация целевой температуры	•
Звуковой сигнал при достижении требуемой температуры	•
Рекомендуемые температуры	•
Индивидуальные установки	•

DGC 7250 CulinArt

Комби-пароварка

Для готовки на пару, выпечки и запекания с Wi-Fi и функцией TasteControl.



EAN: 4002516610571 / Материальный номер: 12097520 /
Old Material Number: 22725022RU

Эффективность	
Автоматическое использование остаточного тепла	•
Удобство в уходе	
Эмалированная рабочая камера с покрытием PerfectClean и задняя стенка с каталитической эмалью	•
Внешний парогенератор	•
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата	•
Программы очистки	•
Программа смачивания	•
Программа сушки для рабочей камеры	•
Съемные боковые решетки из нержавеющей стали	•
Автоматическое удаление накипи	•
Дверца CleanGlass	•
Техн. парообраз. и водоснабж.	
Технология MonoSteam	•
Мощность парогенератора, кВт	2,20
Объем контейнера для свежей воды, л	1,0
Всасывающая трубка для отвода воды	•
Безопасность	
Система охлаждения, предохраняющая от ожогов	•
Защитное отключение	•
Блокировка запуска	•
Сенсорный замок	•
Технические характеристики	
Кол-во уровней боковых направляющих	5
Размеры прибора (Ш x В x Г), в мм	595 x 596 x 568
Обозначение уровней боковых направляющих	•
Дверные петли	Снизу
Освещение духового шкафа	1 галогенный источник
Температура режимов духового шкафа мин. в °C	30
Температура режимов духового шкафа макс. в °C	250
Температура режимов приготовления на пару мин. в °C	70
Температура режимов приготовления на пару макс. в °C	100
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	568
Минимальная высота ниши в мм	590
Максимальная высота ниши в мм	595
Глубина ниши в мм	550
Вес в кг	42,0
Общая потребляемая мощность, кВт	3,50
Напряжение, В	220 - 240
Частота, Гц	50
Номинал предохранителя, А	16
Количество фаз	1
Сетевой кабель с вилкой	•
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean HBB 71	1



DGC 7250 CulinArt
Комби-пароварка
Для готовки на пару, выпечки и запекания с Wi-Fi и функцией TasteControl.



EAN: 4002516610571 / Материальный номер: 12097520 /
Old Material Number: 22725022RU

Универсальный противень с покрытием PerfectClean HUBB 71	1
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean HBBR 71	1
Телескопические направляющие FlexiClip HFC 70-C (пара)	1
Съёмные боковые направляющие (пара)	1
Перфорированные контейнеры для пароварок из нержавеющей стали	1
Неперфорированные контейнеры для пароварок из нержавеющей стали	1
Ваучер на форму для запекания Гурмэ с возможностью использования на индукционных панелях конфорок HUB 5001-M	1
Таблетки для удаления накипи	2

Доступные языки дисплея


Доступные языки дисплея через MultiLingua

???, ?,
?, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ?,
?, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DGC 7250 CulinArt

Комби-пароварка


Для готовки на пару, выпечки и запекания с Wi-Fi и функцией TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing