

KS 4383 DD

Отдельно стоящий холодильник



- Просторный выдвижной ящик с контролем влажности — DailyFresh
- Равномерное распределение температуры внутри прибора — DynaCool
- Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean
- Идеально для интерьера с фасадами без ручек
- Больше места для громоздких предметов — технология ComfortSize

EAN: 4002516742135 / Материальный номер: 12430970 /
Old Material Number: 36438341EU1

Общая информация	
Номер модели	KS 4383 DD
Материальный номер производителя	12430970
Номер EAN	4002516742135
Маркетинговый класс	Silver
Категория прибора	
Холодильник	•
Тип конструкции	
Отдельно стоящий прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Возможность установки Side-by-side	•
Дизайн	
Цвет корпуса	Серебристый
Цвет фронтальной панели	Нержавеющая сталь
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Светодиод
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	DailyFresh
Доводчик дверцы	SideOpen
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Smart Extras	
Push-уведомления	•
Советы по охлаждению продуктов	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Интеракция в Smart Home	•
Управление	
Управление	SensorTouch
Точная настройка	Температура холодильной камеры
SuperCool	•
Количество температурных зон	1
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	7
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	3
Полка для бутылок в дверце	2
Дверные полки	5
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	D

KS 4383 DD

Отдельно стоящий холодильник



EAN: 4002516742135 / Материальный номер: 12430970 /

Old Material Number: 36438341EU1

Расход электроэнергии в год в кВт·ч	98,00
-------------------------------------	-------

Расход электроэнергии за 24 ч в кВт·ч	0,26
---------------------------------------	------

Безопасность

Функция блокировки	•
--------------------	---

Акустический сигнал об открытой дверце	•
--	---

Оптический сигнал об открытой дверце	•
--------------------------------------	---

Технические характеристики

Ширина прибора в мм	597
---------------------	-----

Высота прибора в мм	1855
---------------------	------

Глубина прибора в мм	675
----------------------	-----

Вес в кг	66,9
----------	------

Климатический класс	SN-T
---------------------	------

Холодильный отсек в л	399
-----------------------	-----

Общий полезный объем в л	399
--------------------------	-----

Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	C
---	---

Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	36
-------------------------------	----

Потребляемый ток в мА	1200
-----------------------	------

Напряжение, В	220 - 240
---------------	-----------

Номинал предохранителя, А	10
---------------------------	----

Количество фаз	1
----------------	---

Частота, Гц	50 - 60
-------------	---------

Длина сетевого кабеля в м	2,0
---------------------------	-----


Замена ламп	Сервисная служба Miele
-------------	------------------------

Принадлежности в комплекте


Подставка для яиц	•
-------------------	---

KS 4383 DD


Отдельно стоящий холодильник




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb
Blackboard, KS4887DD, installation



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD,
KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED,
FN4312E, top view



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, top view