

## KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor



- ♦ -
- ♦ -
- ♦ -
- ♦ -
- ♦ -

EAN: 4002516914617 / Материальный номер: 12866750 /  
Old Material Number: 38384420D

| Общая информация                                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Номер модели                                                              | KFMC 3844 FD                                |
| Материальный номер производителя                                          | 12866750                                    |
| Номер EAN                                                                 | 4002516914617                               |
| Маркетинговый класс                                                       | Diamond                                     |
| Категория прибора                                                         |                                             |
| Холодильно-морозильная комбинация                                         | ♦                                           |
| Тип конструкции                                                           |                                             |
| Встраиваемый прибор                                                       | ♦                                           |
| Интегрированный прибор                                                    | ♦                                           |
| Дверные петли                                                             | Левый и правый                              |
| Возможность установки Side-by-side                                        | ♦                                           |
| Дизайн                                                                    |                                             |
| Подсветка                                                                 | BrilliantLight Pro                          |
| SmartLight                                                                | ♦                                           |
| Удобство использования                                                    |                                             |
| Объединение в сеть с Miele@home                                           | ♦                                           |
| Камеры внутри холодильника                                                | 4                                           |
| Технология сохранения продуктов                                           | MasterFresh Pro +<br>DailyFresh ExtraCool   |
| Система Longlife AirClean                                                 | ♦                                           |
| Система динамического охлаждения DynaCool                                 | ♦                                           |
| Система NoFrost                                                           | ♦                                           |
| Технология DuplexCool Pro                                                 | ♦                                           |
| Система SoftClose                                                         | ♦                                           |
| Система SelfClose                                                         | ♦                                           |
| Количество генераторов льда IceMaker со стационарным подключением воды    | 1                                           |
| Генератор льда IceMaker со стационарным подключением воды                 | ♦                                           |
| Механизм Push2open                                                        | ♦                                           |
| Система FullAccess                                                        | ♦                                           |
| Съёмный заварной механизм                                                 | ♦                                           |
| Петли MaxLoad                                                             | ♦                                           |
| Smart Extras                                                              |                                             |
| Push-уведомления                                                          | ♦                                           |
| Советы по охлаждению продуктов                                            | ♦                                           |
| Режимы охлаждения продуктов                                               | ♦                                           |
| Генератор льда IceMaker                                                   | ♦                                           |
| Smart Extras                                                              |                                             |
| RemoteUpdate                                                              | ♦                                           |
| Интеграция в Smart Home                                                   | ♦                                           |
| Управление                                                                |                                             |
| Управление                                                                | M Touch Pro                                 |
| Точная настройка                                                          | Температура холодильной и морозильной камер |
| Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделений | ♦                                           |
| SuperCool и AirClean                                                      | ♦                                           |

## KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor



EAN: 4002516914617 / Материальный номер: 12866750 /  
Old Material Number: 38384420D

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Функция суперзамораживания                                                   | •                    |
| Количество температурных зон                                                 | 3                    |
| Режим «Шаббат»                                                               | •                    |
| Режим отпуска                                                                | •                    |
| Режим Eco                                                                    | •                    |
| QuickIce                                                                     | •                    |
| <b>Холодильник/холодильная камера</b>                                        |                      |
| Регулируемые по высоте сплошные полки из однослойного закалённого стекла     | 1                    |
| Регулируемые по высоте половинчатые полки из однослойного закалённого стекла | 2                    |
| Количество ящиков для овощей                                                 | 1                    |
| Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов                             | 2                    |
| Дверные полки для банок                                                      | 4                    |
| Полка для бутылок в дверце                                                   | 2                    |
| <b>Морозильник/морозильная камера</b>                                        |                      |
| Количество морозильных боксов                                                | 3                    |
| из которых на телескопических направляющих                                   | 2                    |
| <b>Эффективность</b>                                                         |                      |
| Класс энергоэффективности (A–G)                                              | D                    |
| Расход электроэнергии в год в кВт·ч                                          | 285,00               |
| Расход электроэнергии за 24 ч в кВт·ч                                        | 0,75                 |
| <b>Безопасность</b>                                                          |                      |
| Стекланные полки с защитой от протечек                                       | •                    |
| Акустический сигнал об открытой дверце                                       | •                    |
| Акустический сигнал об изменении температуры                                 | •                    |
| <b>Технические характеристики</b>                                            |                      |
| Минимальная ширина ниши в мм                                                 | 914                  |
| Максимальная ширина ниши в мм                                                | 914                  |
| Минимальная высота ниши в мм                                                 | 2134                 |
| Максимальная высота ниши в мм                                                | 2134                 |
| Глубина ниши в мм                                                            | 635                  |
| Ширина прибора в мм                                                          | 895                  |
| Высота прибора в мм                                                          | 2123                 |
| Глубина прибора в мм                                                         | 608                  |
| Вес в кг                                                                     | 234,0                |
| Технология дверных петель                                                    | Фиксированная дверца |
| Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг                       | 54                   |
| Максимальный вес фронта двери морозильника в кг                              | 14                   |
| Климатический класс                                                          | SN-T                 |
| Холодильный отсек в л                                                        | 379                  |
| Включая зону PerfectFresh, л                                                 | 60                   |
| 4* морозильный отсек в л                                                     | 197                  |
| Общий полезный объём в л                                                     | 576                  |
| Срок безопасного хранения при неполадке в ч                                  | 19                   |
| Мощность замораживания в кг/24 ч                                             | 14,00                |
| Уровень распространения шума по воздуху (A – D)                              | C                    |
| Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт                                                | 39                   |

## KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor

-



EAN: 4002516914617 / Материальный номер: 12866750 /  
Old Material Number: 38384420D

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Потребляемый ток в мА     | 3000                   |
| Напряжение, В             | 220 - 240              |
| Номинал предохранителя, А | 10                     |
| Количество фаз            | 1                      |
| Частота, Гц               | 50 - 60                |
| Длина сетевого кабеля в м | 3,0                    |
| Замена ламп               | Сервисная служба Miele |

### Принадлежности в комплекте


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Долговечный фильтр AirClean | • |
| Фильтр для воды             | • |
| Совок для льда              | • |

### Доступные языки дисплея


Доступные языки дисплея через MultiLingua

? ? ? ? ? ? ?  
 български, ? ? , ? ? ?  
 ? , deutsch, dansk, english,  
 english (AU), english (CA),  
 english (GB), english (US),  
 eesti, suomi, français,  
 français (CA), français (FR),  
 ελληνικά, italiano, ? ? ?  
 Қазақ, ? ? ? , hrvatski,  
 latviesu, lietuviu, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


## KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III,  
installation, panel ready




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III,  
integration, panel ready




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, front  
view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,  
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge  
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,  
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-  
view bottom, installation



KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel  
ready, top view