

E 385  
Carro  
para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho.



- Equipado con 16 inyectores
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002511116511 / Número de material: 03809930 /  
Número de material antiguo: 69538501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para matraces de cuello estrecho	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	16
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	550
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	280
Peso neto en kg	5,70
Peso bruto en kg	6,70
<b>Suministro del aparato</b>	
E 351 tobera iny., Ø 4 mm, longitud 160 mm [número]	7
E 352 tobera iny., Ø 6 mm, longitud 220 mm [número]	9
E 353 dispositivo de retención para tobera iny. E 351 [número]	7
E 354 dispositivo de retención para tobera iny. E 352 [número]	9
Tobera de aclarado para dosificador en polvo [número]	1