

E 316

Bidón de plástico

Para rellenar manualmente resinas de un solo uso



- Con tapa y embudo para resinas no regenerables
- Equipado con bolsa y embudo
- Kit de llenado, hasta 30 litros
- Set de trasvase para resina no regenerable (30 litros)

Código EAN: 4002511115309 / Número de material: 03830360 /  
Número de material antiguo: 69431601D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 316

Bidón de plástico

Para rellenar manualmente resinas de un solo uso



Código EAN: 4002511115309 / Número de material: 03830360 /  
Número de material antiguo: 69431601D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Azul
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	335
Medidas ext., ancho bruto en mm	335
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	1,86
Peso bruto en kg	2,64