

E 451

Bandeja de malla  
para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Bandeja de malla metálica con tapa para piezas pequeñas
- Grosor de malla: 1 mm fondo, 0,8 mm lados, 1 mm tapa
- Aberturas de malla: 3 mm fondo, 1,7 mm lados, 3 mm tapa

Código EAN: 4002511908154 / Número de material: 04203910 /  
Número de material antiguo: 69545101D

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Familia de productos</b>                   |                  |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina         | •                |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                |                  |
| G 7823  | •                |
| G 7824  | •                |
| G 7825  | •                |
| G 7826  | •                |
| PG 8527                                       | •                |
| PG 8528                                       | •                |
| G 7831  | •                |
| PG 8535                                       | •                |
| PG 8536                                       | •                |
| PG 8562                                       | •                |
| PG 8582                                       | •                |
| PG 8582 CD                                    | •                |
| PG 8592                                       | •                |
| <b>Categoría de producto</b>                  |                  |
| band. de malla                                | •                |
| <b>Características del producto</b>           |                  |
| Material                                      | Acero inoxidable |
| Color   | Acero inoxidable |
| <b>Ámbito de aplicación</b>                   |                  |
| Prep. inst. de anestesia                      | •                |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva   | •                |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>            |                  |
| Número de fases                               | 0                |
| Tensión en V                                  | 0                |
| Frecuencia en Hz                              | 0                |
| Pot. nominal total en kW                      | 0,00             |
| Fusibles en A                                 | 0                |
| <b>Medidas y peso</b>                         |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm                 | 55               |
| Medidas ext., ancho neto en mm                | 160              |
| Medidas ext., fondo neto en mm                | 240              |
| Medidas ext., alto bruto en mm                | 75               |
| Medidas ext., ancho bruto en mm               | 165              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm               | 245              |
| Peso neto en kg                               | 0,79             |
| Peso bruto en kg                              | 0,85             |