

HM 16-83

Calandra

Con dotación profesional para los mejores resultados de planchado.



- Rendimiento 15.0 kg/h\*, diámetro de la teja 160 mm, anchura de trabajo 830 mm
- Planchar cómodamente sentado
- Manejo individual cómodo con velocidad regulable del rodillo
- Bobinado de rodillo larga duración: paño de planchado de aramida
- Construcción robusta para un uso profesional

\* Con un 20 % de humedad residual: datos de rendimiento conforme a DIN 11 902: el poder de planchado alcanzado realmente depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002512404112 / Número de material: 05333200 /  
Número de material antiguo: 53168301D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Blanco loto
Diámetro de los rodillos en mm	160
Ancho de trabajo en mm	830
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Estera fieltro punzonado polié
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Apto para campings	•
Apto para hogares particulares	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 20 % de humedad residual en kg/h	15,0
Horas de servicio comprobadas	2500
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	2,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	4,5
Temperatura regulable	En niveles de temperatura
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	2,70-3,30
Potencia nominal total en kW	2,80-3,30
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	960
Medidas exteriores, ancho en mm	1050
Medidas exteriores, fondo en mm	380
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1010
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1110
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	445
Peso neto en kg	40
Peso bruto en kg	47
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	372
<b>Equipamiento</b>	
2 patas	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•

HM 16-83

Calandra

Con dotación profesional para los mejores resultados de planchado.



Código EAN: 4002512404112 / Número de material: 05333200 /  
Número de material antiguo: 53168301D

Interruptor de pedal	•
Barra recogedora	•
4 ruedas que protegen el suelo	•
Tabla anexa	•
Retorno de la colada	•
Opción de planchado en posición sentada	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•