

UC 30-90/60-78

Zócalo, cerrado

para elevación de la máquina incl. armario lateral, fondo 60 cm , ancho 90 cm.



- Apto para todos los aparatos con un ancho de 90, fondo de 60 cm
- Atornillable al equipo

Código EAN: 4002513347791 / Número de material: 05818080 /  
Número de material antiguo: 69379008D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Categoría de producto</b>	
Base/zócalo	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	370
Medidas ext., ancho bruto en mm	1002
Medidas ext., fondo bruto en mm	690
Peso neto en kg	11,60
Peso bruto en kg	13,10