

UE 30-30/60-78

Zócalo, cerrado

para elevación del armario lateral, 60 cm de fondo, 30 cm de ancho.



- Apto para armarios laterales G 7895 y G 7896

Código EAN: 4002513369861 / Número de material: 05848340 /  
Número de material antiguo: 69373004D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Categoría de producto</b>	
Base/zócalo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	300
Medidas ext., ancho neto en mm	300
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	380
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	630
Peso neto en kg	7,00
Peso bruto en kg	8,10