

FP 20

Placa de filtro

para la preparación de piezas manuales y contra-ángulos al usar AUF 1/AUF 2.



- Para evitar bloqueos por partículas pequeñas
- Porosidad 2
- 20 placas de filtro por unidad de embalaje

Código EAN: 4002513505498 / Número de material: 06059480 /
Número de material antiguo: 69751201D

| Familia de productos | |
|---|--------|
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Características del producto | |
| Color | Blanco |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 30 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 100 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 125 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 28 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 125 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 167 |
| Diámetro en mm | 30 |
| Peso neto en kg | 0,06 |
| Peso bruto en kg | 0,10 |