


E 450/1

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC.



- Equipado con 42 posibilidades de alojamiento en 2 niveles
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Posibilidades de alojamiento: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.


Código EAN: 4002513505504 / Número de material: 06059490 /
Número de material antiguo: 69545003D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Capacidad	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	42
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	515
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	9,50
Peso bruto en kg	11,06
Suministro del aparato	
E 336 tobera iny. MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm [número]	3
E 362 tornillo ciego [número]	2
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	15
E 443 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 10 mm [número]	5
E 445: 12 tapas para toberas iny.s E 442, orificio con Ø 6 mm [número]	1
E 446: 12 tapas para toberas iny.s E 443, orificio con Ø 10 mm [número]	1
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	3
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	6
E 449 adapt. macho, para Luer-Lock hembra [número]	5
E 451 complemento 1/6 band. de malla [número]	1
E 452 tobera iny. 2,5 x 60 mm [número]	3
E 453 tobera iny. 4 x 110 mm con pinza de sujeción [número]	8

E 450/1

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC.



Código EAN: 4002513505504 / Número de material: 06059490 /

Número de material antiguo: 69545003D

E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número] 6

E 456 resorte de apertura para inst. MIC [número] 4

E 464 aloj. para tobera iny. E 454 [número] 3

E 472 muelle opresor para tobera iny. Ø 4 mm [número] 2