

PT 5135 C [EL]

Secadora por condensación

Para un montaje fácil y flexible sin salida de aire.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 6.5 kg
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Mejores resultados de secado: protección inteligente de la ropa
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado

Código EAN: 4002513899092 / Número de material: 06526620 /
Número de material antiguo: 52513502E

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	ProfiLine: pequeños gigantes
Frontal	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	6,5
Proporción de llenado	1:20
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Condensación
Apertura de la puerta [Ø] en mm	410
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí

Aplicación

Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para restaurantes de comida rápida	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•

Datos de potencia

Potencia máxima de vaporización en l/h	2,70
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	81

Manejo

Tipo de manejo	ProfiLine L
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Idiomas del display ajustables	•

Prog. básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	2N- 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	3,45
Potencia nominal total en kW	3,68

PT 5135 C [EL]

Secadora por condensación

Para un montaje fácil y flexible sin salida de aire.



Código EAN: 4002513899092 / Número de material: 06526620 /
Número de material antiguo: 52513502E

Fusibles en A	10
Possible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	230V~
Potencia calefactora en kW	3,45
Potencia nominal total en kW	3,68
Fusibles en A	16
Possible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	230V~
Potencia calefactora en kW	1,94
Potencia nominal total en kW	2,17
Fusibles en A	10
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	595
Medidas exteriores, fondo neto en mm	710
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	770
Peso neto en kg	60,0
Peso bruto en kg	66
Carga máxima sobre el suelo en N	710
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	9,00
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas en la puerta	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Sistema de desagüe del agua condensada	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo anual de energía en kWh	475
Nivel acústico en el programa estándar Algodón Secado normal con carga completa en dB(a)	70
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	97
Cantidad de carga en kg	6,5
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•

PT 5135 C [EL]

Secadora por condensación

Para un montaje fácil y flexible sin salida de aire.



Código EAN: 4002513899092 / Número de material: 06526620 /
Número de material antiguo: 52513502E

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ •
CE