

MC/1

Carro de transporte

de altura ajustable, para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo
- 2 niveles de apoyo (forma de cubeta) y asidero y chapa de acopl.
- Nivel de entrada: Al 640-885 mm, ajustable sin niveles
- Para G 7882 (CD)/G 7892/PG 8535 solo combinado con bases inf.

Código EAN: 4002513919295 / Número de material: 06555650 /  
Número de material antiguo: 69200108D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Sist. almacenamiento/transporte	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1000
Medidas ext., ancho neto en mm	814
Medidas ext., fondo neto en mm	630
Medidas ext., alto bruto en mm	1100
Medidas ext., ancho bruto en mm	850
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	19,00
Peso bruto en kg	22,50