

PW 5065 [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 49 min, incluye bomba de desagüe.



- Volumen del tambor 59 l, carga 6.5 kg
- Gran variedad de programas: programas especiales de desinfección
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 47 %*, factor g526

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002513927900 / Número de material: 06572260 /
Número de material antiguo: 51506503E

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	ProfiLine: pequeños gigantes
Frontal	Acero inoxidable
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	6,5
Volumen del tambor en l	59
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•

Aplicación

Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para restaurantes de comida rápida	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•

Datos de potencia

Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
Humedad residual en aclarados en caliente en %	47
R.p.m. de centrifugado en U/min	1400
Factor g	526
Horas de servicio comprobadas	30000

Manejo

Tipo de manejo	ProfiLine L
Programable	Ajuste det. parámetros
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Idiomas del display ajustables	•

Prog. básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

PW 5065 [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 49 min, incluye bomba de desagüe.



Código EAN: 4002513927900 / Número de material: 06572260 /

Número de material antiguo: 51506503E

Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para uso en alta mar	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•

Dosificación

Cajetín	3 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	4

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	2N~ 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	5,30
Potencia nominal total en kW	5,50
Fusibles en A	16

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	230V~
Potencia calefactora en kW	2,65
Potencia nominal total en kW	2,85
Fusibles en A	16

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	595
Medidas exteriores, fondo neto en mm	725
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	770
Peso neto en kg	106,0
Peso bruto en kg	118
Carga máxima sobre el suelo en N	3000

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00

PW 5065 [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico
con una duración mínima de 49 min, incluye bomba de desagüe.



Código EAN: 4002513927900 / Número de material: 06572260 /
Número de material antiguo: 51506503E

Equipamiento	
Control de desequilibrios	•
Lavados desinfectantes	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Iluminación interior del tambor LED, clase 1	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•