

PT 5136 [EL OS]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Diseñado especialmente para las necesidades de un entorno de la industria naval.



- Volumen del tambor 130.00 l, carga 6.5 kg
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Resultados perfectos de secado: inversión inteligente del tambor
- Ahorra espacio, instalación como columna de lavado y secado

Código EAN: 4002513975253 / Número de material: 06628600 /
Número de material antiguo: 52513621D

Diseño constructivo y versión

Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	ProfilLine: pequeños gigantes
Frontal	Blanco loto, esmaltado
Cantidad de carga en kg	6,5
Proporción de llenado	1:20
Volumen del tambor en l	130,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	410
Ángulo de apertura de la puerta en grados	167
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí

Aplicación

Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•

Datos de potencia

Duración del programa en min.	34
-------------------------------	----

Manejo

Tipo de manejo	ProfilLine L
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Pantalla con texto en inglés	•
Idiomas del display ajustables	•

Prog. básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3~ 440V 60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	16

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	595
Medidas exteriores, fondo neto en mm	710
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	770
Peso neto en kg	58,0
Peso bruto en kg	64
Carga máxima sobre el suelo en N	660

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	0,76

PT 5136 [EL OS]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Diseñado especialmente para las necesidades de un entorno de la industria naval.



Código EAN: 4002513975253 / Número de material: 06628600 /
Número de material antiguo: 52513621D

Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas en la puerta	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•