

PW 5065 [EL LP OS]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Tensión especial para industria naval, versión con bomba de desagüe.



- Volumen del tambor 59 l, carga 6.5 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 47 %*, factor g526

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002513984156 / Número de material: 06641200 /
Número de material antiguo: 51506521D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, opción columna
Línea	ProfiLine: pequeños gigantes
Frontal	Blanco loto, esmaltado
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	6,5
Volumen del tambor en l	59
Apertura de la puerta [Ø] en mm	300
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
Humedad residual en aclarados en caliente en %	47
R.p.m. de centrifugado en U/min	1400
Factor g	526
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	ProfiLine L
Programable	Ajuste det. parámetros
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Pantalla con texto en inglés	•
Idiomas del display ajustables	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para uso en alta mar	•
Programas para la marina	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos

PW 5065 [EL LP OS]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Tensión especial para industria naval, versión con bomba de desagüe.



Código EAN: 4002513984156 / Número de material: 06641200 /

Número de material antiguo: 51506521D

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 4

Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3~ 440V 60HZ
Potencia calefactora en kW	4,78
Potencia nominal total en kW	5,05
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	850
Medidas exteriores, ancho neto en mm	595
Medidas exteriores, fondo neto en mm	725
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	770
Peso neto en kg	104,0
Peso bruto en kg	116
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	3000
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,00
Equipamiento	
Control de desequilibrios	•
Lavados desinfectantes	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Iluminación interior del tambor LED, clase 1	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•