


E 950/1

Carro

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho en 3 niveles.



- Equipado con 232 boquillas
- Nivel 1+3: cada uno 80 boquillas ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Nivel 2: 72 boquillas ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Altura de carga máxima en cada uno de los tres niveles 148 mm

Código EAN: 4002514072708 / Número de material: 06696990 /
Número de material antiguo: 69595002D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
Categoría de producto	
Carro para matraces de cuello estrecho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	232
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	572
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	650
Medidas ext., fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	28,20
Peso bruto en kg	40,00
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1