

KM 3465 LP

Placa de gas de 30 pulgadas

con quemador Dual Wok para niveles de potencia particularmente altos.



- Mandos para el fácil manejo con una sola mano
- Diseño profesional: superficie de acero inoxidable de 762 mm mm de ancho
- Muy versátil: 4 quemadores incl. 1 Dual Wok
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas

Código EAN: 4002514141022 / Número de material: 06792730 /

Número de material antiguo: 26346551USA

| General information                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Model identifier                                            | KM 3465 LP                 |
| Número de material del fabricante                           | 06792730                   |
| EAN number                                                  | 4002514141022              |
| Gama                                                        | Gold                       |
| Tipo de calentamiento                                       |                            |
| Tipo de calentamiento                                       | Gas                        |
| Tipo de instalación                                         |                            |
| Independiente de la cocina                                  | •                          |
| Diseño                                                      |                            |
| Superficie de la placa en acero inoxidable                  | •                          |
| Parrillas de fundición gris (esmaltables, color negro mate) | •                          |
| Dotación de zonas de cocción                                |                            |
| Número de zonas de cocción                                  | 4                          |
| Potencia del quemador de gas                                |                            |
| Quemador normal en kW                                       | 2,60                       |
| Quemador normal en BTU/h                                    | 9000                       |
| Quemador rápido en kW                                       | 3,50                       |
| Quemador rápido en BTU/h                                    | 12000                      |
| Quemador Wok dual en kW                                     | 4,50                       |
| Quemador Wok dual en BTU/h                                  | 15300                      |
| 1.ª zona/área de cocción                                    |                            |
| Posición                                                    | Posición frontal izquierda |
| Tipo                                                        | Quemador Wok dual          |
| 2.ª zona/área de cocción                                    |                            |
| Posición                                                    | Posición trasera izquierda |
| Tipo                                                        | Quemador normal            |
| 3.ª zona/área de cocción                                    |                            |
| Posición                                                    | Posición trasera derecha   |
| Tipo                                                        | Quemador rápido            |
| 4.ª zona/área de cocción                                    |                            |
| Posición                                                    | Posición frontal derecha   |
| Tipo                                                        | Quemador normal            |
| Confort de manejo                                           |                            |
| Manejo a través de mandos                                   | •                          |
| Encendido eléctrico con una sola mano                       | •                          |
| QuickStart                                                  | •                          |
| Seguridad                                                   |                            |
| GasStop & ReStart                                           | •                          |
| Datos técnicos                                              |                            |
| Medidas (Al x An x Fo) en mm                                | 125 x 762 x 542            |
| Medidas en mm (Ancho)                                       | 762                        |
| Medidas en mm (Alto)                                        | 125                        |
| Medidas en mm (Fondo)                                       | 542                        |
| Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera | 720 mm                     |
| Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera | 518 mm                     |

KM 3465 LP

Placa de gas de 30 pulgadas

con quemador Dual Wok para niveles de potencia particularmente altos.



Código EAN: 4002514141022 / Número de material: 06792730 /


Número de material antiguo: 26346551USA

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Peso neto en kg                          | 19            |
| Potencia nominal total en kW             | 13,20         |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,2           |
| Posición de la conexión de gas           | Hinten rechts |
| Tensión en V                             | 120           |
| Frecuencia en Hz                         | 60            |
| <b>Accesorios suministrados</b>          |               |
| Cable de conexión                        | No            |

## KM 3465 LP

Placa de gas de 30 pulgadas

con quemador Dual Wok para niveles de potencia particularmente altos.



KM 3464/KM3565 (USA) (Installation drawing)