

E 929/1

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 6 sets de cirugía ocular.



- Las alturas de carga de los 3 niveles son diferentes
- Equipado con 73 boquillas en total
- Posibilidad de conexión para 2 x E 478 en la tubería de admisión
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (inc. imán)

Código EAN: 4002514219905 / Número de material: 06893890 /
Número de material antiguo: 69592902D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Categoría de producto | |
| Carro para inst. oftalmológico | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de oftalmología | • |
| Capacidad | |
| Sets quirúrgicos para microinst. [número] | 6 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 492 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 640 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 790 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 720 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 830 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 780 |
| Peso neto en kg | 26,50 |
| Peso bruto en kg | 30,00 |
| Suministro del aparato | |
| E 476 aloj. [número] | 2 |
| E 477 tope [número] | 1 |
| E 790 adapt. Luer-Lock hembra-hembra [número] | 14 |
| E 791 adapt. Luer-Lock hembra con macho [número] | 14 |
| Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número] | 1 |