


E 705/2

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC de hasta 600 mm de longitud.



- Se pueden alojar hasta 42 instrumental de cuerpo hueco
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)
- Las alturas de carga de los 3 niveles son diferentes

Código EAN: 4002514313399 / Número de material: 07029810 /  
Número de material antiguo: 69570503D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7826	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro con conex. para secado con aire caliente	•
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
<b>Capacidad</b>	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	42
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	530
Medidas ext., ancho neto en mm	670
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	550
Medidas ext., ancho bruto en mm	640
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	12,50
Peso bruto en kg	14,60
<b>Suministro del aparato</b>	
E 336 tobera iny. MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm [número]	3
E 362 tornillo ciego [número]	2
E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]	15
E 443 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 10 mm [número]	5
E 444 Tambor para cables de luz fría/manguitos de aspiración [número]	1
E 445: 12 tapas para toberas iny.s E 442, orificio con Ø 6 mm [número]	1
E 446: 12 tapas para toberas iny.s E 443, orificio con Ø 10 mm [número]	1
E 447 adapt. hembra, para Luer-Lock macho [número]	3
E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]	6
E 449 adapt. macho, para Luer-Lock hembra [número]	5
E 451 complemento 1/6 band. de malla [número]	1
E 452 tobera iny. 2,5 x 60 mm [número]	3
E 453 tobera iny. 4 x 110 mm con pinza de sujeción [número]	8

E 705/2

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC de hasta 600 mm de longitud.



Código EAN: 4002514313399 / Número de material: 07029810 /  
Número de material antiguo: 69570503D

E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número] 6

E 456 resorte de apertura para inst. MIC [número] 4

E 464 aloj. para tobera iny. E 454 [número] 3

E 472 muelle opresor para tobera iny. Ø 4 mm [número] 2

2 m de tubo de silicona de Ø 5 mm •

Listón magnético para el reconocimiento automático del  
carro (sin imán) [número] 1