

DA 5321 D Puristic Maxime
Campana extractora para isla
con iluminación halógena atenuable y teclas para un manejo aún más cómodo.



- Diseño marcado: visera de acero inoxidable y 1198 mm 1198 mm cm de ancho
- Extremadamente potente: ?? ?? en el nivel Booster (modelos con salida de aire)
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele
- Práctico: desconexión retardada automática de 5 o 15 minutos
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele

Código EAN: 4002514358369 / Número de material: 07080670 /
Número de material antiguo: 28532158USA

Diseño	
Campana extractora en isla	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire
Diseño	
Color	Acero inoxidable
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Paquete Silence	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	4
Iluminación	
Halógeno	•
Número x W	5 x 20 W
Nivel de iluminación en Lx	600 lx
Temperatura de color en K	3000 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Salida de aire	
Potencia de extracción y nivel acústico	Valores a petición del cliente
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	1067
Ancho del cuerpo de la campana en mm	1198
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1067
Alto del cuerpo de la campana en mm	120
Fondo del cuerpo de la campana en mm	700
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	610
Peso neto en kg	55,0
Conexión fija	•
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	660
Potencia nominal total en kW	0,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	60

DA 5321 D Puristic Maxime

Campana extractora para isla

con iluminación halógena atenuable y teclas para un manejo aún más cómodo.



Código EAN: 4002514358369 / Número de material: 07080670 /
Número de material antiguo: 28532158USA

Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	200
Chimenea con guías telescópicas de montaje	•
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Accesorios especiales (no suministrados)	
Filtro carbón activo	Nein

