

UG 5005-75 FFK

Base inferior

Filtro de pelusas para filtrar pelusas y objetos.



- Apto para PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60
- Para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora
- Base inferior de 75 cm de alto
- Para conectar la lavadora a un desagüe existente en la pared
- Altura 75,6, anchura 61,3, profundidad 59,7 cm

Código EAN: 4002514790473 / Número de material: 07734460 /  
Número de material antiguo: 59500511D

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Familia de productos</b>           |  |
| Lavadoras                             | •  |
| <b>Familia de aparatos/accesorios</b> |  |
| PW 5064 MOPSTAR 60                    | •  |
| PWM 506 Mop Star 60                   | •  |
| PWM 508 Mop Star 80                   | •  |
| <b>Categoría de producto</b>          |  |
| Base/zócalo                           | •  |
| <b>Características del producto</b>   |  |
| Conexión eléctrica                    | OHNE   |
| Material                              | Acero inoxidable, Chapa acero galvan pulverizada |
| Color                                 | Octoazul   |
| <b>Medidas y peso</b>                 |  |
| Medidas ext., alto neto en mm         | 756  |
| Medidas ext., ancho neto en mm        | 613  |
| Medidas ext., fondo neto en mm        | 597  |
| Medidas ext., alto bruto en mm        | 767  |
| Medidas ext., ancho bruto en mm       | 622  |
| Medidas ext., fondo bruto en mm       | 617  |
| Peso neto [kg]                        | 40,19  |
| Peso bruto en kg                      | 49,48  |