

E 701/2

Carro

para el alojamiento óptimo de bandejas de malla en 4 niveles.



- Equipado con 3 brazos aspersores integrados
- Ampliable a un 5º nivel con el accesorio de módulo E 702
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002514816371 / Número de material: 07765700 /
Número de material antiguo: 69570103D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7825	•
G 7826	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	10
band.s de malla SPRI [número]	5
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	461
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	12,85
Peso bruto en kg	12,85
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número]	1