

E 975/2

Carro

para la limpieza óptima de instrumental en 2 niveles.



- Equipado con un brazo aspersor integrado
- Listón magnético para detección automática del carro
- Las medidas de carga de ambos niveles son diferentes

Código EAN: 4002514816449 / Número de material: 07765790 /  
Número de material antiguo: 69597503D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para complementos	•
Carro para el aloj. de band.s de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	6
band.s de malla SPRI [número]	4
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	427
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	650
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	640
Peso neto en kg	10,80
Peso bruto en kg	12,80
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1