

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento eléctrico

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.

Código EAN: 4002514897721 / Número de material: 07883790 /

Número de material antiguo: 52830301D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Azul octo
Cantidad de carga en kg	12,0-15,0
Proporción de llenado	1:25-1:20
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	11,50
Duración del programa en min.	33
Horas de servicio comprobadas	20000
Manejo	
Tipo de manejo	Profitronic B Plus
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Idiomas del display ajustables	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	12,20-14,50
Potencia nominal total en kW	13,60-15,20
Fusibles en A	25
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180

- Volumen del tambor 300.00 l, carga 12.0-15.0 kg
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento eléctrico

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.

Código EAN: 4002514897721 / Número de material: 07883790 /

Número de material antiguo: 52830301D

Peso neto en kg	139,0
Peso bruto en kg	159
Carga máxima sobre el suelo en N	1584
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de acceso inferior	•
Zócalo de comunicación	•
Accesorios independientes del aparato	•
Opciones de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•