

## PW 5105 Vario [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y bomba de desagüe.



- Volumen del tambor 100 l, carga 10.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panal de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %\*, factor g370

\*Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002514905907 / Número de material: 07899160 /  
Número de material antiguo: 51510505D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Azul octo
Proporción de llenado	1:10
Cantidad de carga en kg	10,0
Volumen del tambor en l	100
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	58
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	53
Humedad residual en aclarados en frío en %	54
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	370
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Manejo</b>	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Prog. básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•

## PW 5105 Vario [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y bomba de desagüe.



Código EAN: 4002514905907 / Número de material: 07899160 /  
Número de material antiguo: 51510505D

Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•

<b>Dosificación</b>	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	7,95
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con atornillamiento de 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	827
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	915
Peso neto en kg	148,0
Peso bruto en kg	159
Carga máxima sobre el suelo en N	2750
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,80
<b>Equipamiento</b>	
Control de desequilibrios	•
Lavados desinfectantes	•

## PW 5105 Vario [EL LP]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y bomba de desagüe.



Código EAN: 4002514905907 / Número de material: 07899160 /

Número de material antiguo: 51510505D

Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Zócalo de comunicación	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	95
<b>Opciones de conexión</b>	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Módulo de interfaz RS 232 (opcional)	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	7
Uniformes [número]	1-2
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•