

MF 05 10-20

Módulo multifunción

Para activar funciones aisladas en el control y para controlar sus componentes



- Apto para PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207
- Control de bombas dosificadoras 1-3, incl. comprob. cámara vacía
- Para controlar la recuperación de agua
- Para activar un emisor de señal externo en la parada del programa

Código EAN: 4002515008461 / Número de material: 09079470 /
Número de material antiguo: 59170354D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6167	•
PW 6207	•
Categoría de producto	
Módulo multifunción	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	140
Medidas ext., ancho neto en mm	295
Medidas ext., fondo neto en mm	190
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	295
Medidas ext., fondo bruto en mm	190
Peso neto [kg]	2,05
Peso bruto en kg	2,28