

KM 6386

Placa de inducción

con un ancho máximo para el mayor confort de manejo a la hora de cocinar.



- Selección rápida con los teclados numéricos: selección directa Plus
- Diseño atractivo: 942 mm 942 mm mm de ancho con cerquillo perimetral
- Versátil y rápido: 5 zonas de cocción incl. 1 zona PowerFlex
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster

Código EAN: 4002515130230 / Número de material: 09171690 /  
Número de material antiguo: 26638652CDN

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Diseño</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Cerquillo perimetral de acero inoxidable	•
Diseño con estampado	LightPrint
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	5
<b>1.ª zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-180
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	1850
<b>2.ª zona/área de cocción</b>	
Posición	Parte posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 90-140
Potencia máx. del Booster en W	2200
Potencia máx. en W	1400
<b>3.ª zona/área de cocción</b>	
Posición	Parte posterior centro
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 180-280
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
<b>4.ª zona/área de cocción</b>	
Posición	derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
<b>5.ª zona/área de cocción</b>	
Tipo	Zona de cocción Vario
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
<b>6.ª zona/área de cocción</b>	
Tipo	Zona para asar y cocinar
<b>Confort de manejo</b>	
Miele@home	•
Manejo a través de teclas sensoras	Selección Directa Plus
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•

KM 6386

Placa de inducción

con un ancho máximo para el mayor confort de manejo a la hora de cocinar.



Código EAN: 4002515130230 / Número de material: 09171690 /  
Número de material antiguo: 26638652CDN

Minutero avisador

•

#### Confort de mantenimiento

Superficie vitrocerámica fácil limpieza

•

#### Seguridad

Desconexión automática de seguridad

•

Función de bloqueo

•

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Ventilador de refrigeración integrado

•

Protección contra el sobrecalentamiento

•

Indicador de calor residual

•

#### Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)

942

Medidas en mm (Alto)

51

Medidas en mm (Fondo)

526

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera

916

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera

500

Altura de montaje con caja de conexiones en mm

45

Peso neto en kg

16

Potencia nominal total en kW

11,10

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,4

Tensión en V

0

Frecuencia en Hz

60

#### Accesorios suministrados

Cable de conexión

Sí

