

PW 6241 [EL]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 240 l, carga 24.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 43 %, factor g542

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002515190609 / Número de material: 09399840 /
Número de material antiguo: 51624101ZER

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Professional
Frontal	Acero inoxidable
Proporción de llenado	1:10
Cantidad de carga en kg	24,0
Volumen del tambor en l	240
Apertura de la puerta [Ø] en mm	430
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	10,29
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	46
Humedad residual en aclarados en frío en %	46
Humedad residual en aclarados en caliente en %	43
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	542
Horas de servicio comprobadas	30000
Manejo	
Tipo de manejo	Profitronic M
Programable	Programación libre
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para tintorerías	•
Programas para empresas artesanales	•

PW 6241 [EL]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002515190609 / Número de material: 09399840 /
Número de material antiguo: 51624101ZER

Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para hospitales	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Dosificación	
Cajetín	5 compartimentos
Módulo de dosificación de líquidos (opcional)	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potencia calefactora en kW	24,00
Potencia nominal total en kW	25,00
Fusibles en A	50
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 3/4" con unión roscada 1"
Agua caliente [cantidad]	1x 3/4" con unión roscada 1"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1640
Medidas exteriores, ancho neto en mm	1085
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1265
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1710
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1260
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1470
Peso neto en kg	640,0
Peso bruto en kg	691
Carga máxima sobre el suelo en N	8417
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	78 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,70
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95

PW 6241 [EL]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002515190609 / Número de material: 09399840 /
Número de material antiguo: 51624101ZER

Opciones de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Módulo de interfaz RS 232 (opcional)	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Registro de datos de funcionamiento	•
Recuperación de agua (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	19
Uniformes [número]	4
Chaquetas de uniformes [número]	6
Trajes de protección química [número]	3-4
Edredones sintéticos [número]	3
Almohadas sintéticas [número]	6
Edredones de plumas [número]	3
Almohadas de plumas [número]	6
Paños, 22 g [número]	546
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	126
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	109
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	200
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	141
Mantas ligeras para caballos [número]	3-4
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•