

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para el sector de ultramar como, p. ej., plataformas de sondeo.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 76 platos/h
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Conexión eléctrica especial según requerimientos de instalación
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 85 °C
- Lavado flexible de 2 cestos de alambre en cada carga

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002515524428 / Número de material: 09736630 /
Número de material antiguo: 61806005N

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Línea	Professional
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Aplicación	
Apto para alta mar y marina	•
Datos de potencia	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	28
Temperatura máxima de aclarado en °C	85
Eficiencia de limpieza platos/h	76
Rendimiento de limpieza cestos/h	4
Vida útil en ciclos de lavado	15000
Control	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3 AC 220V 60HZ
Potencia calefactora en kW	6,10
Potencia nominal total en kW	6,50
Fusibles en A	20
Longitud cable conex. red en m	1,70
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	AC 220V 60HZ
Potencia calefactora en kW	2,30
Potencia nominal total en kW	2,70
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	820

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para el sector de ultramar como, p. ej., plataformas de sondeo.



Código EAN: 4002515524428 / Número de material: 09736630 /

Número de material antiguo: 61806005N

Medidas exteriores con tapa, alto en mm	835
Medidas exteriores, ancho en mm	600
Medidas exteriores, fondo en mm	600
Medidas exteriores, alto bruto en mm	950
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	690
Espacio útil de lavado, alto en mm	520
Espacio útil de lavado, ancho en mm	530
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	505
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Peso neto [kg]	72
Peso bruto en kg	84
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	1200

Valores de emisión

Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08

Programas

Universal	•
Corto	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Cubiertos	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•

Dotación de los cestos

1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
Cesto superior ajustable en altura	•

Equipamiento

Secado	Secado mejorado AutoOpen
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•

PG 8060 [OFFSHORE]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para el sector de ultramar como, p. ej., plataformas de sondeo.



Código EAN: 4002515524428 / Número de material: 09736630 /
Número de material antiguo: 61806005N

Posibilidades de conexión	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
CEM	•
Protección contra ondas	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•