

PM 1210 [EL]

Calandra

Con control multifuncional y altura de trabajo individual con patas regulables.



- Rendimiento 30.0 kg/h*, diámetro de la teja 210 mm, anchura de trabajo 1000 mm
- Ergonomía óptima: altura regulable y zócalo opcional
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

* Con un 15 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902); la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002515387245 / Número de material: 09740160 /
Número de material antiguo: 53121001D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Octoazul
Diámetro de los rodillos en mm	210
Ancho de trabajo en mm	1000
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Lana de acero elástica
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para hospitales	•
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Apto para campings	•
Apto para hogares particulares	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 15 % de humedad residual en kg/h	30,0
Horas de servicio comprobadas	20000
Control	
Tipo de manejo	Display Touch PM 12
Display Touch (opción)	Touch-Display PM 12
Ajuste de programa	Ajuste de parámetros del programa definidos
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	4,0
Temperatura regulable	Sin niveles
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	4,50
Potencia nominal total en kW	5,00
Fusibles en A	16
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1032
Medidas exteriores, ancho en mm	1579
Medidas exteriores, fondo en mm	476
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1374
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1763
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	660
Peso neto en kg	122
Peso bruto en kg	136
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	1220

PM 1210 [EL]

Calandra

Con control multifuncional y altura de trabajo individual con patas regulables.



Código EAN: 4002515387245 / Número de material: 09740160 /
Número de material antiguo: 53121001D

Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,50
Equipamiento	
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Listón interruptor de pedal FlexControl	•
Barra recogedora	•
Tabla anexa	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa (opcional)	•
Retorno de la colada	•
Programa Favoritos	•
Reconocimiento de introducción errónea	•
Suspensión neumática	•
Función Pausa	•
Presión de apriete alta	•
Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja	•
Zócalo (opcional)	•
Opción de planchado en posición sentada	•
Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía	•
Normas, homologaciones y distintivos	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protección antisalpicaduras IPX0	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•