

DAR 1250

Campana extractora de pared

Para una combinación perfecta con placas Range.



- Diseño profesional: campana de acero inoxidable de 1218 mm mm de ancho
- Iluminación perfecta: iluminación LED ClearView
- Apto para lavavajillas: 4filtros bafle de acero inoxidable de alta calidad
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Sensor de temperatura – Protección contra sobrecalentamiento


Código EAN: 4002515446690 / Número de material: 09753430 /
Número de material antiguo: 28125050USA

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Accesorios necesarios	
Ventilador	•
Caperuza para chimeneas	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire
Funcionamiento externo	•
Confort de manejo	
Mando giratorio	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Sensor de temperatura	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Confort de mantenimiento	
Canalones para recoger la grasa, aptos para lavavajillas	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros deflectores de acero inoxidable, aptos para lavavajillas	4
Iluminación	
LED	•
Número x W	4 x 3 W
Ventilador opcional (no incluido)	
DRIB XXL interno, potencia del ventilador en m3/h	1869
DREB XXL externo, potencia del ventilador en m3/h	1869
Datos técnicos	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	1218
Ancho del cuerpo de la campana en pulgadas	47 15/16
Alto del cuerpo de la campana en mm	457
Fondo del cuerpo de la campana en mm	611
Peso neto en kg	48,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	0,8
Clavija con toma a tierra	•
Potencia nominal total en kW	0,81
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	250
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•

DAR 1250

Campana extractora de pared

Para una combinación perfecta con placas Range.



DAR1250 (Installations drawing)