

SK

Acoplamiento rápido

Para cambiar bombonas de desmineralización con sencillez y comodidad.



- 2 conexiones enchufables VA de 3/4", 2 acoplamientos rápidos de 3/4"
- Se incluyen juntas para el juego de mangueras existente.

Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /
Número de material antiguo: 69431901D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

SK

Acoplamiento rápido

Para cambiar bombonas de desmineralización con sencillez y comodidad.



Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /
Número de material antiguo: 69431901D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,35
Peso bruto en kg	0,35