

XKM RS 232 10 Med  
Módulo de comunicación  
con interfaz en serie (RS 232) para conectar una impresora.



- Memoria cíclica para máximo 25 protocolos de proceso
- Diferenciación entre protocolo largo y corto
- Velocidad de transmisión: máximo 38 kBit/s
- Long. de cable de conexión: 1,5 m; extensor cable pos. hasta 15 m

Código EAN: 4002515532829 / Número de material: 09960330 /  
Número de material antiguo: 68822001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	39
Medidas ext., ancho neto en mm	88
Medidas ext., fondo neto en mm	110
Medidas ext., alto bruto en mm	140

XKM RS 232 10 Med  
Módulo de comunicación  
con interfaz en serie (RS 232) para conectar una impresora.



Código EAN: 4002515532829 / Número de material: 09960330 /  
Número de material antiguo: 68822001D

Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	295
Peso neto en kg	0,48
Peso bruto en kg	0,63
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•