

PW 418 [EL WEK]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente.



- Volumen del tambor 180 l, capacidad de carga máxima 20.0 kg
- Consumo reducido de agua y energía gracias a la nueva cuba
- Limpieza y cuidados óptimos gracias al tambor prot. patentado 2.0*
- Gran confort de manejo gracias al cierre automático de la puerta**
- Funcionamiento muy silencioso con el sistema muelle en muelle***

* Patente: EP 2 700 744 B1

** Patente: DE 10 2013 226 726 A1

*** Patente: EP 2 423 369 A1

Código EAN: 4002515523742 / Número de material: 09974140 /
Número de material antiguo: 51418151ZER

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Azul octo
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:10
Cantidad de carga en kg	18,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	8,31
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,21
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,19
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,08
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	149,5
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	3,79
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	57
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	147,5
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	1,49
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	52
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	141,0
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	2,51
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	40
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	141,2
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,72

PW 418 [EL WEK]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente.



Código EAN: 4002515523742 / Número de material: 09974140 /

Número de material antiguo: 51418151ZER

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	35
Humedad residual en aclarados en frío en %	55
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	950
Factor g	360
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	Profitronic D
Programable	Ajuste det. parámetros
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Módulo de dosificación de líquidos (opcional)	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora en kW	15,00
Potencia nominal total en kW	18,00
Fusibles en A	25
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 60HZ
Potencia calefactora en kW	15,00
Potencia nominal total en kW	18,00
Fusibles en A	25
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1452
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	950
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1568
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	389,0
Peso bruto en kg	416
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	5037
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa

PW 418 [EL WEK]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente.