

CM

Módulo medidor de la conductividad

Para medir la conductancia e indicar el cambio de bombona.



- Apto para bombona de desmineralización total
- Indicación óptica y acústica para sustituir la bombona
- Indicación óptica y acústica para la sustitución del cartucho
- 10 puntos de conmutación en el rango de medición 0 – 199,9 µS/cm
- 10 puntos de conmutación en el rango de medición 0 – 199,9 µS/cm
- Display de una línea, posibilidad de conectar a LED externo
- Display de una línea, conexión posible en LED externo
- Se incluye soporte de pared y fuente de alimentación

Código EAN: 4002515538111 / Número de material: 10008360 /
Número de material antiguo: 69450001D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•

CM

Módulo medidor de la conductividad

Para medir la conductancia e indicar el cambio de bombona.



Código EAN: 4002515538111 / Número de material: 10008360 /
Número de material antiguo: 69450001D

Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Negro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	125
Medidas ext., fondo neto en mm	52
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	310
Medidas ext., fondo bruto en mm	350
Peso neto en kg	2,31
Peso bruto en kg	2,47