

FM

Caudalímetro

Para medir el caudal e indicar el cambio de bombona.



- Apto para bombonas de desmineralización parcial
- Indicación óptica y acústica para sustituir la bombona
- Display de una línea, posibilidad de conectar a LED externo
- Se incluye soporte de pared
- Se incluye fuente de alimentación

Código EAN: 4002515537107 / Número de material: 10008910 /
Número de material antiguo: 67809701D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertinencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM

Caudalímetro

Para medir el caudal e indicar el cambio de bombona.



Código EAN: 4002515537107 / Número de material: 10008910 /
Número de material antiguo: 67809701D

Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Negro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	125
Medidas ext., fondo neto en mm	52
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	310
Medidas ext., fondo bruto en mm	350
Peso neto en kg	1,85
Peso bruto en kg	2,49